





# Ekstra Service og udstyr til vibrations afgratning

Udstyr i forbindelse med PERS Vibra-Line afgratningsmaskiner

Her er et udvalg af udstyr som nemt og enkelt kan kombineres med vibrationsudstyr, enten før under eller efter processen.

|   | Anvendelse  | Produkt   | Fordele  |
|---|---|---|--|
|    | Optimeret styreskab med touchskærm og hastighedsregulering af vibrationsmaskinen. | <b>Vibra - Touch 5,5"</b><br>Farveskærm som styrer frekvens omformer i forbindelse med regulering af vibrationsmotorens hastighed.<br>Størrelser: 1,5-15 Kw motorer | Optimal udnyttelse af motorydelse under selve processen.<br>Regulering af udladningsflowet.  |
|    | Udladning af magnetiske emner fra vibrations maskine.                             | <b>Magnet Separator</b><br>Båndstyret magnet udtager af emner fra vibrationsmaskiner.<br>Spørg efter model og type.   | Effektiv måde at optage emner fra vibrationsmaskine.   |
|   | Udladningsbord til separering af emner fra medie og compound.                     | <b>Vibra-Sep 1100-2200</b><br>Vibra-Sep er en serie af standard udladningsborde som kan kombineres med maskinerne.<br>Størrelser, længde: 1100 til 2500 mm          | Enkel standard bord til effektivt at kunne skille emner fra medie, enten under udladning eller ved sortering af medie i over/under størrelser. |
|  | Tørring og polering af emner fra vibrations maskiner mv.                          | <b>Vibra-Dry</b><br>Majs tørrer som efter afgratning modtager våde emner som skal tørres<br>Størrelse: 200-600 L.   | Tørrer eller overfladepolerede emner, afhængig af medie.   |



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne